

羽根がない遠心攪拌体C-MIX®（シーミックス）

C-MIX®（シーミックス） 付属卓上攪拌機

特許第4418019号、第4902770号

C-MIX®が付属しますので購入してすぐ攪拌が行えます。

C-Mix®用卓上攪拌機
5大特徴


回転数はLED表示でわかりやすい

回転数は
200～3000rpmまで調節可能

容器に合わせて
高さ位置の調節が可能

設定した速度まで緩やかに
加速しますので液が飛び散りません。

スタンドを含めて6.3kgの軽量設計





C-MIX®なら攪拌時に渦を作らず、空気を巻き込みません。

C-MIX®ならキャビテーションを起こさず、攪拌時の泡立ちを抑えます。

羽根がない為、せん断力が小さく攪拌物を壊しません・劣化させません。

液に浮くものでも沈むものでも均一に攪拌致します。

攪拌条件に合わせてC-MIXを1本お選び頂けます。
お選び頂けるC-MIXは裏面をご覧ください。
※卓上攪拌機単品でもご購入頂けます。



型式	ヘッド径 (mm)	ヘッド材質	シャフト径 × 長さ (mm)	シャフト材質	参考攪拌力 (水程度)	
					攪拌容量	回転数 (rpm)
ラボ用C-Mix (一体型) : ヘッドとシャフトが溶接により一体化しているタイプ。 PTFE製はヘッドとフッ素樹脂チューブで被覆されたシャフトが一体化しているためSUS部に接液する事はありません。						
LD-019W03S-8300S	Φ19	SUS316	Φ8×300	SUS316	1リットル以下	500~1000
LD-025W03S-8300S	Φ25	SUS316	Φ8×300	SUS316	1~3リットル以下	500~1000
LD-035W03S-8300S	Φ35	SUS316	Φ8×300	SUS316	2~5リットル	500~1000
LD-019W03F-8300F	Φ19	PTFE	Φ8×300	SUS316 フッ素チューブ被覆	1リットル以下	500~1000
LD-025W03F-8300F	Φ25	PTFE	Φ8×300	SUS316 フッ素チューブ被覆	1~3リットル以下	500~1000
LD-035W03F-8300F	Φ35	PTFE	Φ8×300	SUS316 フッ素チューブ被覆	2~5リットル	500~1000
ラボ用C-Mix (分割型) : ヘッドとシャフトがイモネジ止めになっているタイプ。 ネジを外すことで高さ位置の変更やヘッドの向きを変えることで攪拌の流れを変える事が出来ます。						
CDS035316	Φ35	SUS316	Φ8×300	SUS316	1リットル以下	500~1000
CDM048316	Φ48	SUS316	Φ8×300	SUS316	1~3リットル以下	500~1000
CDS048316	Φ48	SUS316	Φ8×300	SUS316	2~5リットル	500~1000

卓上攪拌機 仕様	
型式	TS-A-001
モーター	DCモーター 60W
回転数 (rpm)	200~3000
最大トルク (N・cm)	19.6
チャック	Φ1~Φ10mm
電源	AC100V 50/60Hz
寸法	400 × 400 × 850 (架台寸法含む)
重量	6.3kg (架台重量含む)

仕様はお断りなく変更になる場合がございます。ご了承ください

【製造販売】

株式会社アクアテックス

〒350-1146
 埼玉県川越市熊野町6-4
 TEL:049-237-6226
 FAX:049-257-7502
<http://www.aquatechs.co.jp>

