


ベルヌーイ流 攪拌体 **BEAG**[®]

クローズ ドラム缶 200L 栓用攪拌機



蓋の上に
置くだけで
使えます！

ベーン式エアモータ採用。
電気も使わず、熱も出しません。
防爆管理エリアでも、安心してお使いいただけます。
面倒な固定や取り付けも必要ありません。



攪拌子は、特許ベルヌーイ流攪拌体 **BEAG**。
沈殿物を吸い上げ、浮遊物を吸い込む**強力な**
攪拌が得意です。
□栓穴を通る小径サイズですが、特殊な
形状により、ちゃんとそこそこ攪拌します。

特許第 6169207号
令和元年度 関東地方発明表彰
関東経済産業局長賞授賞

オーダーメイド 自動化設備の設計開発製造販売
株式会社メデック
<http://medech.co.jp/>



①安全性 エアモータ仕様

駆動は、エアモータ式です。コントロールにも電気を使用していませんから、爆発性雰囲気危険区域でも、安心してお使いいただけます。

②連続運転が可能

エアモータは、吸熱反応ですから、発熱もありません。長時間の連続運転も安心です。
※ ルブリケータ(自動潤滑油滴下器の残量には注意して下さい)


③使いやすい操作性

目盛り付きスピードコントローラにより、液体の容量や粘度に応じた回転速度の調整が可能です。運転・停止は、ハンドバルブで行えますから、次に使うときにも、設定した回転速度からスタート出来ます。



④固定や取り付けが不要

ドラム缶の蓋の上に、置くだけで使えます。面倒な固定や取り付けが一切ありません。





⑤エア-3+1点セット

エアコントロールユニットは、コンパクトに納めました。

- ① エアフィルタ (水抜き)
- ② レギュレータ (圧力調整)
- ③ ルブリケータ (潤滑油供給)
- ④ エキゾーストフィルタ (排気)



※エアコントロールユニットは、お客様にてご用意されても構いません。又、弊社姉妹製品「IBCコンテナ用攪拌機」から流用もできます。



動画URL : <https://youtu.be/bJSFr32Vy8g>

DMA-W380-J055

製造元 **MEDECH**
MECHANICAL DESIGNERS TECHNOLOGY

株式会社メデック

〒940-2022

新潟県 長岡市 鉄工町1-2-19

TEL : 0258-21-3021

FAX : 0258-21-3023

URL : <http://medech.co.jp/>

E-Mail: kobayashi@medech.co.jp

お問い合わせ/取扱店

担当: