


ベルヌーイ流 攪拌体 **BEAG**®

マキタ充電式 **E**カクハン機



国内初！(株)マキタ製、**粉塵を出さない**、ブラシレスDCモータ搭載の充電式**コードレス**ハンドミキサーに、ベルヌーイ流攪拌体**BEAG**を取り付けました。

攪拌子は、当社特許技術の「ベルヌーイ流攪拌体 **BEAG**」**羽根が無い**ので安全。**穴が無い**ので**液切れ・洗浄性に優れます**。**高粘度・硬い固形物**にもお使いいただけます。



容量や用途、粘度や流動性、作業者の技術に合わせ、様々なサイズと形状からお選びいただけます。

攪拌軸長もオーダーメイドで製作致します。

【特許取得済】
特許第6169207号
攪拌用回転体および攪拌装置

オーダーメイド 自働化設備の設計開発製造販売
株式会社メデック
<http://medech.co.jp/>



BEAG

特許「ベルヌーイ流攪拌体 BEAG」は、遠心力の作用で水平方向に強力に吐出します。ベルヌーイ流の効果により、下からは沈殿物を吸い上げ、上からは浮遊物を吸い込み、他の攪拌子には真似の出来ない、攪拌子のあるべき姿とも云うべき、理想的な攪拌原理です。
空気を巻き込みにくいので、更に高速回転や小径化が可能です。

『マキタ充電式Eカクハン機』向けには4種類のベルヌーイ流攪拌体



E型
小径高速回転に適した標準型
直径:55・70・90・100mm
低粘度・中粘度



G型
固形物へのダメージが小さい低せん断型
直径:90・130mm
低粘度・中粘度



J型
粒子の大きい固液混合や超高粘度専用型
直径:100mm
高粘度・超高粘度



H型
IBCコンテナなど、低粘度大容量型
直径:140mm
低粘度・その他



マキタ純正の標準バッテリーは、電池残量インジケータ付なので、安心して計画的に使用できます。

- 連続使用時間目安:30分~60分
- 実用充電時間:約27分
- フル充電時間:約40分



バッテリーを外して、オプションのアダプタを取り付けると、約500g軽量化ができます。

バッテリーは、ズボンのベルト等にクリップで取り付けます。社外品の大容量バッテリー9.0Ahも使えます。(標準のバッテリーカバーは取り外します)

動画URL : <https://youtu.be/60wJLEw-jrk>

動画URL : <https://youtu.be/jXtJshipFhU>

MKT-E□□□-L□□□

製造元

MEDECH
MECHANICAL DESIGNERS TECHNOLOGY

株式会社メデック

〒940-2022
新潟県 長岡市 鉄工町1-2-19
TEL : 0258-21-3021
FAX : 0258-21-3023
URL : <http://medech.co.jp/>
E-Mail: kobayashi@medech.co.jp

【販売店】

攪拌カイゼン合同会社 深町智之
〒111-0025 東京都台東区東浅草1-15-4-201
kakuhankaizen@gmail.com
<http://https://www.kakuhankaizen.com/>
TEL:080-7622-5050 / FAX : 03-6332-9434